



LFS6006009016

tehalit.LFS Kanał stalowy 60x60mm, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	60 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	2860 - 2860 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	12
---	----

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Lakierowany
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

