



1601

Tinjalica, E10, dodatak za taster/prekidač

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	10,10 mm
Širina	10,10 mm
Dubina	27,60 mm

Materijali

Boja	Narandžasta
------	-------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	Fluo lampa
-------------	------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da