



1601

Tinjalica, E10, dodatak za taster/prekidač

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	10,10 mm
--------	----------

Širina	10,10 mm
--------	----------

Dubina	27,60 mm
--------	----------

Materijali

Boja	Narandžasta
------	-------------

Rasvjeta

Vrsta lampe	Fluo lampa
-------------	------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----