



1601

Glimlampa E10, 230 V, 1,35 mA, klar

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	10,10 mm
Bredd	10,10 mm
Djup	27,60 mm

Material

Färg	Orange
------	--------

Belysning

Typ av ljuskälla	Lysrör
------------------	--------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja