




1600

Akcesoria osprzęt Wkładka jarzeniowa, mechanizm, jasny przezroczysty

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

Wymiary

Wysokość 11,90 mm

Szerokość 28,60 mm

Głębokość 18,70 mm

Materiały

Kolor Pomarańczowy

Oświetlenie

Typ źródła światła Lampy jarzeniowe

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak