




1600

Glimlampelement voor 3-polige uitschak. 400 V~, 0,5 mA

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	11,90 mm
--------	----------

Breedte	28,60 mm
---------	----------

Diepte	18,70 mm
--------	----------

Materiaal

Kleur	Oranje
-------	--------

Verlichting

Type lamp	Fluorlamp
-----------	-----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----