




1600

Glimlampa 400 V, 0,5 mA, klar, för tryckknappar

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	0 A
-----------	-----

Dimensioner

Höjd	11,90 mm
------	----------

Bredd	28,60 mm
-------	----------

Djup	18,70 mm
------	----------

Material

Färg	Orange
------	--------

Belysning

Typ av ljuskälla	Lysrör
------------------	--------

Text

Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
-----------	--

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----