



VE412PN

**VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 4X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Όνομαστική τάση                   | 400 - 400 V   |
| Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC | 1000 - 1000 V |

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                  |      |
|------------------|------|
| Όνομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

**Εξοπλισμός**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Αριθμός ραγών                           | 4   |
| Αριθμός σειρών                          | 4   |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά | 1   |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου  | Όχι |

**Χωρητικότητα**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 48 |
|-------------------|----|

**Λειτουργίες**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

**Διαστάσεις**

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 677 mm |
| Πλάτος | 310 mm |
| Βάθος  | 151 mm |

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
| Αριθμός κλειδαριών      | 0 |

**Διαστάσεις**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 12 |
|-------------------------|----|

**Κάλυμμα, πόρτα**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

**Σύνδεση**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 12 |
|--------------------------------------|----|

**Συνδεσιμότητα**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Τρόπος στήριξης | Στερέωση με βίδες |
|-----------------|-------------------|

**Υλικά**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Υλικό       | πολυανθρακικό (PC) |
| Κωδικός RAL | 7035               |
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι       |

**Εξοπλισμός**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Όχι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

**Υλικά**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
|-------------------------------------|-----|

**Ασφάλεια**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK08                 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                 |

---

**Ασφάλεια**

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Τύπος κλειδώματος | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test    | 850 °C                                            |

---

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|