



VE412PN



Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 4 rader, 48 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
Märkdriftspänning i DC	1000 - 1000 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Ja
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej

Kapacitet

Antal moduler	48
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	677 mm
Bredd	310 mm
Djup	151 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
-----------------------	----

Anslutning

Antal ledningsinföringar	12
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Polykarbonat (PC)
RAL-kod	7035
Färg	Ljusgrå

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Nej
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtåligghet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP65

Säkerhet

Låstyp	Snäpplås Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----