




936552568

Int. doble Integro cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación16 A

Tensión

Tensión asignada250 V

Materiales

ColourCromo

Código RAL9006

Acabado de la superficieMate

MaterialTermoplástico

TratamientoChapado en cromo
Lacado

Identificación

Disposición de montajeElemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montajeInstalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas2

Dimensiones

Dimensiones55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar13 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)IP20

Resistencia al impacto IKIK05

Arquitectura

Elemento de control/operaciónTecla doble

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada10 A

Texto

Tipo de montajePara fijación atornillada

Tipo de conexiónCon bornes roscados

IluminaciónSin iluminación (no se puede iluminar)

Modo conmutaciónSerie

Sostenibilidad

Conforme RoHSSí