



1687

Led-verl.seenheid 12 ... 48 V, 0,2 ... 0,9 mA (IP44)

#### Technische karakteristieken

##### Spanning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 48 - 48 V |
|-------------------|-----------|

##### Elektrische Stroom

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 0 A |
|-----------------|-----|

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 12,20 mm |
| Breedte | 23,40 mm |
| Diepte  | 19,60 mm |

##### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Blauw |
|-------|-------|

##### Verlichting

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

##### Teksten

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |
|-------------|---------------------------------------|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |