



1675

Wkładka jarzeniowa z zaciskiem neutralnym IP44, mechanizm, szary

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	11 mm
Szerokość	23,60 mm
Głębokość	19,40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Materiały

Kolor	Szary
-------	-------

Oświetlenie

Typ źródła światła	Lampy jarzeniowe
--------------------	------------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak