



1675

## Glimlampelement 230 V~, 1 mA, met N-klem (IP44)

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 0 A |
|-----------------|-----|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 11 mm    |
| Breedte | 23,60 mm |
| Diepte  | 19,40 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Grijs |
|-------|-------|

#### Verlichting

|           |           |
|-----------|-----------|
| Type lamp | Fluorlamp |
|-----------|-----------|

#### Teksten

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |
|-------------|---------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |