



1678

LED-lampen E10, wit

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	9,70 mm
--------	---------

Breedte	9,70 mm
---------	---------

Diepte	29 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebuiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----