



1678

Lampada LED E10 bianco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	9,70 mm
Larghezza	9,70 mm
Profondità	29 mm

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si