



1678

Żarówka LED E10, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0 A
-----------------	-----

Wymiary

Wysokość	9,70 mm
----------	---------

Szerokość	9,70 mm
-----------	---------

Głębokość	29 mm
-----------	-------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----