



1678

LED-lampen E10, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 9,70 mm

Breedte 9,70 mm

Diepte 29 mm

Materiaal

Kleur Wit

Verlichting

Type lamp Led

Gebbruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja