



1678

LED-lampica E10, dodatak, bijela

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	9,70 mm
Širina	9,70 mm
Dubina	29 mm

Materijali

Boja	Bijelo
------	--------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da