



1678

Елемент підсвічування E10, 1.35mA/230V

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Номінальний струм 0 A

Розміри

Висота 9,70 mm

Ширина 9,70 mm

Глибина 29 mm

Матеріали

Colour Білий

Освітлення

Тип лампи LED

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так