



1678

Елемент підсвічування E10, 1.35mA/230V

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	0 A
-------------------	-----

Розміри

Висота	9,70 mm
Ширина	9,70 mm
Глибина	29 mm

Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes