



1679

### Lampada LED E14 bianco

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

##### Corrente

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 0 A |
|-------------------|-----|

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 15 mm |
| Larghezza  | 15 mm |
| Profondità | 30 mm |

##### Materiali

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

##### Illuminazione

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |