



1679

Елемент підсвічування світлодіодний E14, білий, 4.2мА/230В

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

#### Електричний струм

Номинальний струм	0 A
-------------------	-----

#### Розміри

Висота	15 mm
--------	-------

Ширина	15 mm
--------	-------

Глибина	30 mm
---------	-------

#### Матеріали

Colour	Білий
--------	-------

#### Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

#### Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----