



1676

Glimlampelement 6 V, 35 mA, met N-klem (IP44)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	6 - 6 V
-------------------	---------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	23,60 mm
Diepte	19,40 mm

Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Gloeilamp
-----------	-----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---------------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----