



1680

Serijska LED jedinica sa N klemom za prebacivanje, kontrolu svjetlosti, crna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	35 mm
Dubina	35 mm

Materijali

Boja	Crna
------	------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Tekst

Rasvjeta	Za nadzorni krug po seriji
Vrsta veze	Sa vijčanom stezaljkom

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da