



1680

Елемент підсвічування зі світлодіодами з N-клемою для подвійного вимикача

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Номинальний струм 0 A

Розміри

Висота 40 mm

Ширина 35 mm

Глибина 35 mm

Матеріали

Colour Чорний

Освітлення

Тип лампи LED

Тексти

Освітлення Для послідовного моніторингу ланцюга

Тип з'єднання 3 гвинтовою клемою

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так