



947782501

## Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, hnědá mat

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 V       |
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Hnědá      |
| Kód RAL          | 8017       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

#### Rozměry

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Výška                                              | 55,50 mm |
| Šířka                                              | 55,50 mm |
| Počet jednotek                                     | 1        |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 32 mm    |
| Vestavěná hloubka                                  | 32,70 mm |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Konektivita

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                       |
| Druh montáže  | Vestavná instalace<br>Upevnění šrouby |

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK05 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

#### Texty

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Potisk        | Bez potisku                                   |
| Kryt          | Centrální krycí deska                         |
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                      |

---

**Vhodné pro**

Berker Integro

---

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

---