



WNA002

IP55

cubyko Inter VV à voyant associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Mat

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Élement de commande

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Dimensions

Dimensions

55 x 55 mm

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP55

Résistance aux chocs IK

IK08

Architecture

Type d'organe de commande

Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Raccordement

Type de contacts

2 voies

Type de connexion / prise

Verrou tournant

Textes

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Type de raccordement

Pour borne N
Avec borne enfichable

Éclairage

Pour éclairage

Type de commutation

2 voies

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui