



WNA002

IP55

## CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Γκρι  
Κωδικός RAL 7011  
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ  
Υλικό Θερμοπλαστικό  
Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 55 x 55 mm  
Ενσωματωμένο βάθος 12 mm  
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55  
Αντοχή σε κρούση IK IK08

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων  
Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση  
Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N  
Με plug-in ακροδέκτες  
Φωτισμός Για φωτισμό  
Λειτουργία διακόπτη 2-κατευθύνσεων

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι