



47441949

**Presa SCHUKO + coperch x costr. no barr. archit.Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. op****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Numero di unità                     | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

**Connessione**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |
|--------------------|--------------------|

**Installazione, montaggio**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

**Connettività**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

**Equipaggiamento**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | Sì                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Porta / coperchio**

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica |
|-------------------|----------------------------------------------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

**Protezione**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Testo**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Stampa              | Con stampa           |
| Custodia            | Piastra centrale     |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |

**Adatto per**

S.x/B.x

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |