



47441949



WCD RA, verh. aanr., voelbaar symb., kd+vr berker S.1/B.3/B.7, p wit mt

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Aantal eenheden          | 1     |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

##### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

##### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Deksel, deur

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

##### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

---

**Teksten**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Opdruk        | Met opdruk       |
| Deur          | Centraalplaat    |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |