Fiche technique du produit
FU62CN



FU62CN

Coffret,NewVegaD,1137x550x150mm,encastré,6rangées,144 modules,porte transparente

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	Montage encastré
Courant électrique	
Courant assigné nominal	160 A
Equipement	
Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No
Capacité	
Nombre de modules	144
Dimensions	
Hauteur	1137 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur d'encastrement	550 mm
Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Dimensions	
Profondeur de montage	150 mm
Largeur en modules	24
Plastron, porte	
Porte transparente	Oui
Type de porte	Porte simple
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	4
Matières	
Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	No
Dispose d'une plaque de montage	No
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui