



FU62CN

Coffret, NewVegaD, 1137x550x150mm, encastré, 6 rangées, 144 modules, porte transparente

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	1137 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur d'encastrement	550 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
-------------------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	150 mm
Largeur en modules	24

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matières

Matière	Métal PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	No
Dispose d'une plaque de montage	No

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----