



47441909

WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° dr.b. berker S.1/B.3/B.7, pwit mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitend scharnierende afdekking

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Teksten

| | |
|---------------|------------------|
| Opdruk | Met opdruk |
| Deur | Centraalplaat |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |