



47441909

S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., brc mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Tampa, porta

Tipo de tampa Tampa articulada de fecho automático

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Texto

Impressão	Com gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim