



47441909

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, S.1/B.3/B.7, pb mat

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

**Tekst**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Otisak     | Sa otiskom               |
| Poklopac   | Poklopac centralne ploče |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama   |

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |