



EG203



IP20



Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 2P

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Funkce

Rezerva chodu v letech 5 y
Se síťovou synchronizací Ne
Se synchronizací pomocí krystalů Ano
Počet funkčních kanálů 2

Vybavení

S impulzním programem Ne
Počet kanálů 2

Připojení

Typ kontaktu 2x přepínač

Nastavení

Denní program Ne
Týdenní program Ano
Roční program Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 16 mm²
Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami
Funkce Blokování tlačítka blokovacím klíčem

Rozměry

Výška 85 mm
Šířka 35 mm
Hloubka 64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy 1 min

Kapacita

Počet modulů 2