



EG203



### Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

##### Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	No
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	2

##### Equipement

Précision de marche par jour	1,50 s
Avec programme d'impulsion	No
Nombre de canaux	2

##### Raccordement

Type de contact 2x inverseurs

##### Réglages

Programme journalier	No
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	No

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation 1 min

##### Capacité

Nombre de modules 2