



FU62DN

vega D enc. completo a.1137, 144M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	6
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Dimensões

Altura	1137 mm
Largura	600 mm
Profundidade	150 mm
Largura incorporada	550 mm
Profundidade da montagem	110 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----