



936552509

**Int. doble Integro bl. polar**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	16 A
--------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

**Conectividad**

Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos
-----------------	--

**Controles e indicadores**

Número de teclas	2
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	55.50 x 55.50 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	Serie

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----