




936552501

Integro - comutador lustre, castanh mate

Características técnicas

Corrente elétrica

16 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor

Castanho

Código RAL

8017

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim