



936552501

Integro - comutador lustre, castanh mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

16 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8017
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões	55.50 x 55.50 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Sem iluminação (não é possível iluminar)
Modo de comutação	Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim