




936552507

## Integro - comutador lustre, cinzento

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

16 A

#### Tensão

Tensão nominal

250 V

#### Materiais

Cor

Cinzento

Código RAL

7038

Acabamento

Brilhante

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

#### Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

#### Conetividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

#### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

#### Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

#### Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

#### Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

#### Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Série

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim