




936552507

Integro - comutador lustre, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

16 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor

Cinzento

Código RAL

7038

Acabamento

Brilhante

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim