



936552505

**Integro - comutador lustre, antrac mate**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

16 A

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Materiais**

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

**Conectividade**

Tipo de montagem Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 2

**Dimensões**

Dimensões 55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla dupla

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Série

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS Sim