



FU62GN

**Quadro da incasso da equipaggiare IP41 H1137 144 moduli vegaD**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	1137 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	182 mm
Spessore dei fianchi	1 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Resistenza agli urti IK	IK07

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	2
Numero di aperture della flangia	2

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo Plastica

**Equipaggiamento**

Numero di file	6
----------------	---

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----