



L6916VERZ

Té, FWK 90/50060, galvanisé

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|------------|
| Classe de résistance au feu | E30 E60 |
|-----------------------------|------------|

Architecture

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants au feu | 3 |
|-----------------------------------|---|

Accessoires

| | |
|--------------------|-------------------|
| Type d'accessoires | Fond Couvercle |
|--------------------|-------------------|

Configuration

| | |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------|--------|
| Hauteur | 142 mm |
| Hauteur intérieure | 49 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Largeur intérieure | 54 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Mesure a | 300 mm |
| Mesure b | 500 mm |

Matière

| | |
|------------|-----------------|
| Matériau | Plâtre Acier |
| Traitement | Galvanisé |

Équipement

| | |
|---------------------|-------|
| Matériaux en plaque | Acier |
|---------------------|-------|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Zingué |
|---------|--------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Photos | dessins

