



FU62LN

### Quadro da incasso equipaggiato IP41 H1137 144 moduli vegaD

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a incasso

##### Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

##### Equipaggiamento

Numero di guide DIN	6
Numero di file	6
Numero di sezioni in larghezza	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

##### Numero di moduli

Numero di moduli	144
------------------	-----

##### Serie

Altezza	1137 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	150 mm
Larghezza di montaggio	550 mm
Profondità di installazione	110 mm
Numero di unità in larghezza	24

##### Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

##### Connessione

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

##### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

##### Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

##### Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----