



TRB302A



2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

Bus Radio

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

2

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Oui

Excitation par HLK

Non

Fréquence

Fréquence de transmission

868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Éclairage

Contrôle des LED

Non

Matière

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP30

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée

5 - 5 V

Type de tension d'alimentation

DC