



TRB302A



Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig batterijvoeding, quicklink

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Radiofrequent RF
------------	------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Type voeding	DC