



TRB302A



Módulo 2 entradas binárias RF KNX pilhas

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	Frequência de rádio
-------------	---------------------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	----------

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada	2
-----------------------------	---

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Sim
Para controlo AVAC	Não

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de entrada	5 - 5 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)